Garant

# Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5



## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 954201 5 |
| GTIN | 4062406157456 |
| Artikelklasse | 91A |

## Beschreibung

**Ausführung:**
Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.
**Passend für:**
**Neue GARANT Werkstattwägen** mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).
**Lieferumfang:**
Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954201: 1 St.
GARANT Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713440 Gr. 200: 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade Nr. 713040 Gr. 200: 1 St.

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Breite in G | 8 |
| Anzahl der Werkzeuge | 5 |
| Breite | 200 mm |

| | |
|---|---|
| Tiefe | 500 mm |
| Tiefe in G | 20 |
| Ausführung | mit Zangen |
| Gewicht | 1,522 kg |
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm |
| Füllgrad einer Schublade in G | 8×20 |
| Produktart | Hartschaumeinlage |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 180 mm | 700940 180 |
| Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz ganze Länge 250 mm | 706000 250 |
| Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm | 713040 200 |
| Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz ganze Länge 250 mm | 706001 250 |
| Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954201 | 952001 954201 |
| Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm | 724840 160 |
| Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm | 713440 200 |