


# 3M™ 241UZ Schleifpapier



## Produktaufbau

<i>Bindung:</i>	Vollkunsthartz
<i>Körnungsbereich:</i>	P024, P036 – P500
<i>Schleifkorn:</i>	Aluminiumoxid
<i>Streuung:</i>	Halboffen
<i>Unterlage:</i>	F-Papier

## Maschinensysteme



## Lieferbare Formen

## Anwendungsmöglichkeiten

Grob- und Feinschliff aller Holzarten, Edelstahlbleche und Leder.

## Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Leder, Edelstahlbleche, Alle Holzarten

Werkstücke: Wohnraurtüren, Möbelstücke, für den Innenausbau, Paneele

## Merkmale

- Aluminiumoxid Schleifkorn mit halboffener Streuung
- F-Papier
- Vollkunsthartzbindung
- "Dust-Control" statisch staubkontrollierend



## Vorteile

- Hohe Schnittleistung
- Hohe Schärfe
- Verhindert verfrühtes Zusetzen
- Ruhiger Lauf
- Hervorragende Abtragsraten
- Kein Kornausbruch
- Geringe Staubbelastung für Werkstück und Maschine



## Nutzen

- Höhere Produktionsleistung
- Ausgezeichnete Handhabung
- Sauberes Arbeitsumfeld
- Bessere Produktivität
- Langlebigkeit
- Kostensparend

**Sicherheitshinweis:** Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

**Wichtiger Hinweis:** Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: [solutions.3mdeutschland.de](http://solutions.3mdeutschland.de) > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon: 02131-14 2710  
<http://www.3m.de/schleifen>  
E-Mail: [schleifen.de@mmm.com](mailto:schleifen.de@mmm.com)

