

Scotch-Brite™ CG-RD

Clean & Strip Disc mit Glasfiberunterlage für die Grobreinigung



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel; Glasfiberunterlage
<i>Schleifkorn</i>	Siliziumkarbid
<i>Durchmesser</i>	115 mm
<i>Innendurchmesser</i>	22 mm
<i>Körnungsbereich</i>	extra coarse

Lieferbare Formen

- Scheiben



Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
115 mm	11.000	5.000 – 7.000

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Stahl
- Edelstahl
- NE-Metalle
- Legierungen
- Verbundwerkstoffe
- Lacke
- etc.

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Kfz-Teile
- Schweißnähte
- etc.

Anwendungsempfehlung

Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

Scotch-Brite™ CG-RD

Merkmale

Clean & Strip Konstruktion



Vlies-Struktur



Nylon Faservlies



Verstärkte Fiberunterlage



Vorteile

Hohe Standzeit bei allen Anwendungen

Kein Lösen von Einzelteilen

Frei von korrosions-
erzeugenden Metallen

Verstärkte Unterlage für
flächige Bearbeitung ohne
Einsatz eines Stütztellers



Nutzen

Kostensparnis durch
geringere Rüst- und Neben-
zeiten

Höhere Arbeitssicherheit

Metallisch reine Oberfläche

Einsatz auf allen handels-
üblichen Winkelschleifern

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10

Telefax 0 21 31 / 14 38 56

<http://www.3M.com/de>

email: schleifen.de@3m.com