


3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schrappscheibe



- Ergonomieschleifscheibe bedingt durch Konstruktion und Korneigenschaften
- Starke Schleifleistung und kühler Schliff durch präzisionsgeformtes Keramikkorn von 3M
- Ideal zum Entfernen von leichtem Zunder
- Unvergleichbar leise

Patentiertes 3M™ Präzisionskorn



Die 3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schrappscheiben bieten eine hohe Schnittigkeit und Standzeit, bei gleichzeitiger Reduktion von Geräuschpegel und Vibration. Die Anwendung der Scheibe ist ergonomischer und komfortabler durch den geringen Druckaufwand des Anwenders.

Durch das 3M™ Präzisionskorn muss weniger Druck ausgeübt werden, die Scheibe hat eine längere Lebensdauer und Sie profitieren von einer schnelleren Bearbeitung und geringerer Vibration.

Nähere Produktinformationen

3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe

Bindung	Kunstharzgebunden		
Schleifhilfsmittel	Ja		
Lieferbare Formen	Scheiben		
Durchmesser	115 mm, 125 mm, 180 mm		
Körnung	36+, 80+		
Dicke	3 mm / 4 mm	Innendurchmesser	22 mm
Form	Typ 27		
Schleifkorn	Präzisionsgeformtes Keramik Korn		
Werkstoffe	Baustahl, Edelstahl, NE-Metalle		
Anwendungsbereiche	Abtragen, Entgraten, Entzundern		
Maschinensysteme	Winkelschleifer nur in Verbindung mit geeignetem Stützteller		

Merkmale

- Patentiertes 3M™ Präzisionskorn mit geometrisch definierten Schneiden
- Ergonomischeschleifscheibe
- Vibrationsarm



Vorteile

- Schnellere Bearbeitung
- Längere Lebensdauer
- Weniger Druck — dank der hohen Schnittigkeit
- Weniger Vibration



Nutzen

- mehr Produktionsstücke / Std.
- niedrigere Kosten / Anwendung
- hoher Komfort beim Anwender

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenen Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

© 3M 2018. All rights reserved.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz- Str. 1, 41460 Neuss
Tel: +49 2131 14-2710
Fax: +49 2131 14-3200
schleifen.de@mmm.com

3M (Schweiz) GmbH
Schleifsysteme
Eggstr. 93, 8803 Rüslikon
Tel: +41 44 724-9151
Fax: +41 44 724-9440
customercare.ch@mmm.com

3M Österreich GmbH
Schleifsysteme
Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Tel: +43 1 86686-0
Fax: +43 1 86686-10287
schleifen-at@mmm.com