


Produktinformationen | Stand: April 2018

3M™ Silver Schruppscheibe



- ▶ Spitzenleistung – ermöglicht durch die Technologie des 3M präzisionsgeformten, gemischten Keramikkorns
- ▶ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- ▶ Durchmesser von 100 mm bis 230 mm

Nutzen angewandter Schleifwissenschaft



Aufgrund der keramischen Präzisionskorn-technologie basieren die 3M™ Silver Schruppscheiben auf der bahnbrechenden Geschwindigkeit und der langen Standzeit des Kornes. Sie bieten höhere Schnittgeschwindigkeiten und längere Standzeiten als Scheiben mit Korund oder Zirkonkorund.

3M™ Silver Schrappscheibe

	Die 3M™ Silver Schrappscheiben stehen für eine neue Schleifmittel-Linie für Winkelschleifer.
Bindung	Vollkunstharz
Schleifhilfsmittel	Ja
Lieferbare Formen	Scheiben
Durchmesser	100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 230 mm
Körnung	36+
Dicke	7,0 mm
Schleifkorn	Patentiertes 3M™ Präzisionsgeformtes Keramik Korn (Mischung)
Werkstoffe	Bau- und Edelstahl (nicht geeignet für Aluminium)
Anwendungsbereiche	Schweißnahtabtrag, Anfasen, Angussentfernung, Ausfugen, Entgraten
Maschinensysteme	Winkelschleifer

Merkmale

- 3M™ patentiertes präzisionsgeformtes Keramik Korn (Mischung)
- Kontaminationsfrei (INOX)



Vorteile

- Premium-Mineral, preislich ähnlich Korund oder Zirkonkorund
- Lange Lebensdauer
- Längere Standzeiten
- Bearbeitet Oberflächen sauber und gleichmäßig
- Optimal für Bau- und Edelstahl



Nutzen

- Geringere Prozesskosten
- Weniger Nacharbeit
- Präzises Arbeiten
- Hohe Produktivität

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

© 3M 2018. All rights reserved.



3M Deutschland GmbH
 Schleif- und Poliersysteme
 Carl-Schurz- Str. 1, 41460 Neuss
 Tel: +49 2131 14-2710
 Fax: +49 2131 14-3200
schleifen.de@3m.com

3M (Schweiz) GmbH
 Schleifsysteme
 Eggstr. 93, 8803 Rüslikon
 Tel: +41 44 724-9151
 Fax: +41 44 724-9440
info@mmm.com/ch

3M Österreich GmbH
 Schleifsysteme
 Kranichberggasse 4, 1120 Wien
 Tel: +43 1 86686-0
 Fax: +43 1 86686-10287
schleifen-at@mmm.com