



# Scotch® Klebeband 3444

## Leistungsstarkes Papier- Verpackungsklebeband

Produkt-Information

3/2006

### Beschreibung

Das Papier-Verpackungsklebeband Scotch® 3444 besteht aus einem nicht silikonisierten, glatten und imprägnierten Papierträger, der mit einem lösungsmittelhaltigen Naturkautschuk-Klebstoff beschichtet ist. Das Klebeband stellt eine gute Alternative zu Folienklebebändern dar. Der Klebstoff zeichnet sich besonders durch hohe Anfangshaftung und langfristige Haltekraft auf Papierkarton aus.

### Anwendungen

Das Klebeband wird idealerweise bei Raumtemperatur auf eine saubere, trockene und staubfreie Kartonagenoberfläche aufgebracht. Nach der Verklebung behält es seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Dies gilt auch für den Tiefkühlbereich.

Klebeband Merkmale*	3444
<b>Klebstoff</b>	Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff (Naturkautschuk)
<b>Trägermaterial</b>	Nicht silikonisierter Träger aus glattem, imprägniertem Papier
<b>Gesamtdicke</b>	110µm (0,110mm) AFERA 4006
<b>Farbe</b>	braun
<b>Schälkraft auf Stahl</b>	2,4 N/cm AFERA 4001
<b>Reißkraft</b>	24,4 N/cm AFERA 4004
<b>Reißdehnung</b>	10% AFERA 4005
<b>Kern – Innendurchmesser</b>	76,2 mm (3'')

<b>Lieferdaten</b>	<b>3444</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
<b>Rollenbreite (mm)</b>	Bitte an den Kundenservice wenden

### Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18– 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

### \* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 26 25  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebetchnik.de  
email: kleben.de@mmm.com

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*