



3M™ 481

Polyethylen-Schutzklebeband

Produkt-Information

Beschreibung 3M™ 481 ist ein hochwertiges, bis zu 2 Jahre witterungsbeständiges Klebeband, das sich auch unregelmäßigen Oberflächen gut anpaßt. Es ist abriebfest, beständig gegen Treib- und Schmierstoffe und dabei schnell und sauber wieder entfernbar, ohne Lackbeschädigungen zu verursachen.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendung Zum Schutz aller Korrosionsempfindlichen Oberflächen sowie zum Abdichten / Abdecken an Tanks, Leitungen, Maschinenöffnungen etc..Auch einsetzbar als temporärer Feuchtigkeits- und Dampfschutz bei kerntechnischen Anlagen.

Klebeband-Merkmale*	481
Träger	Polyethylen
Farbe	schwarz
Klebstoff	Gummi - Harz
Dicke nach ASTM: D-3652 Gesamt:	0,30 mm
Schälkraft auf Stahl nach ASTM: D-3330	22 N / 100 mm
Bruchlast nach ASTM: D-3759	215 N / 100 mm
Bruchdehnung nach ASTM: D-3759	450 %
Wasserdampfdiffusion	15 g / m ² x 24 h

Lieferdaten

Rollenlänge	32,9 m
Rollenbreite	25,4 - 50,8 - 76,2 mm
Kerninnendurchmesser	76,2 mm

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder" beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Lagertemperatur.

Notizen*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.

3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier