

Technische Produktinformationen | Stand: April 2018
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyestergerewebe-Träger 9191

Eigenschaften

- Doppelseitiges Klebeband mit Polyestergerewebe-Träger
- Gummi-Harz-Klebstoff

Vorteile

- Ausgezeichnete Haftung
- Geeignet für raue und strukturierte Untergründe
- Per Hand abreißbar


Nutzen

- Vielseitig einsetzbares Verlegeband

Einsatzbereiche

- Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten
- Montagehilfe zum Halten, Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoffe, Metalle, Pappe, Papier und Textilien etc.

Aufbau



9191	
Klebstoff	Gummi-Harz
Gesamtdicke ohne Schutzabdeckung	0,23 mm
Träger	Polyester-Gewebe
Schutzabdeckung	Silikonisiertes Papier, braun

Bei den angegebenen Dicken handelt es sich um Durchschnittswerte.

Physikalische Eigenschaften und Leistungsmerkmale

9191	
Klebkraft nach 1 Min. bei Raumtemperatur (PSTC-133) (N/400 mm)	95
Dicke PSTC – 133 (mm)	0,23
Reißkraft	65
Bruch- Dehnung PSTC - 131 (%)	9
Weichmacherbeständigkeit	Nein

Hinweis: Die angegebenen Werte sind lediglich als repräsentativ zu betrachten und dürfen nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

Temperaturbeständigkeit

Langzeit (Tage, Wochen): 60 °C

Kurzzeit (Minuten, bis zu 1h): 75 °C

Tiefemperaturbeständigkeit: -30 °C

Lagerung

Bei 16-25 °C und 40-65% relativer Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung lagern.

Lagerbeständigkeit

12 Monate ab Datum der Anlieferung.

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.3M-Klebertechnik.de

Wichtiger Hinweis: Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht für Spezifikationen geeignet. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine Marke der 3M Company



**Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
Und Kennzeichnungssysteme**

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 14-3330
Fax +49 (0) 2131 14-3200
E-Mail: kleben.de@mmm.com
www.3M-klebertechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. +41 (0) 44 724-9121
Fax +41 (0) 44 724-9014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel. +43 (0) 186 686-495
Fax +43 (0) 188 686-10495
E-Mail: kleben-at@mmm.com
www.3M.com/at/kleben