



Scotch® Klebeband 371

Standard-BOPP- Verpackungsklebeband

Produkt-Information

3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polyesterfilm ist beschichtet mit einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösungsmittelfrei), der eine hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen aufweist.

Anwendungen

Scotch® Klebeband 371 kann problemlos mit allen handelsüblichen Handabrollern (z.B. H-150 geräuschreduzierend) und Kartonverschleißmaschinen verarbeitet werden. Es ist geeignet zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen.

Klebeband Merkmale*	371
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk (lösemittelfrei)
Trägermaterial	Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Dicke des Trägers	28µm (0,028mm) AFERA 4006
Gesamtdicke	48µm (0,048mm) AFERA 4006
Farbe	transparent, braun weiß (auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten!)
Schälkraft auf Stahl	4,2 N/cm AFERA 4001
Reißkraft	50 N/cm AFERA 4004
Reißdehnung	160% AFERA 4005
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')
Scherfestigkeit	4.500+ Minuten AFERA 4012

Lieferdaten	371
Rollenlänge (m) Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 4 – 26°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Deutschland GmbH

Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com