


Scotch-Brite™ CG-DB

Clean & Strip Disc mit Fiberunterlage für die Grobreinigung




Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel; Fiberunterlage
<i>Schleifkorn</i>	Siliziumkarbid
<i>Durchmesser</i>	115 mm, 178 mm
<i>Innendurchmesser</i>	22 mm
<i>Körnungsbereich</i>	extra coarse

Lieferbare Formen

- Scheiben



Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
115 mm	10.000	5.000 – 7.000
178 mm	6.500	2.500 – 3.500

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Stahl
- Edelstahl
- NE-Metalle
- Legierungen
- Verbundwerkstoffe
- Lacke
- etc.

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Schweißnähte
- Kfz-Teile
- etc.

Anwendungsempfehlung

Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

Verwendung mit entsprechendem Stützteller.

Scotch-Brite™ CG-DB

Merkmale

Clean & Strip Konstruktion



Vorteile

Hohe Standzeit bei allen Anwendungen



Nutzen

Kostensparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten

Vlies-Struktur



Kein Lösen von Einzelteilen



Höhere Arbeitssicherheit

Nylon Faservlies



Frei von korrosions-erzeugenden Metallen



Metallisch reine Oberfläche

Fiberunterlage



Verstärkte, anpassungsfähige Unterlage für flächige Bearbeitung



Einsatz auf allen handels-üblichen Winkelschleifern

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10

Telefax 0 21 31 / 14 38 56

<http://www.3M.com/de>

email: schleifen.de@3m.com