Garant

Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ∅ DC: 42mm

Bestelldaten

Bestellnummer	234000 42
GTIN	4045197740113
Artikelklasse	21S

Beschreibung

Ausführung:
Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
Bohrungstoleranz: –0,1 / +0,3 mm
Beschreibung:
Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.
Verwendung:
Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098.
Verwendung Werbetext:
Mit Wendeplatten Nr. GG2340 - GG2389.
Passend für:
Wendeplatten SOGX 130511.
Hinweis:
Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	84 mm
Schaftlänge L_s	68 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 130511
Schaft-∅ D_s	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 20IP (6,3 Nm)

Anzahl Schneiden Z	1
Serie	Power Drill
Nenn-Ø D	42
für Zoll-Ø	1 21/32 Zoll
Maximale Verstellgrenze V_{max}	0,25 mm
Auskraglänge L_A	113 mm
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP	239700 20IP
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600