Garant

Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC: 18mm

Bestelldaten

Bestellnummer	234000 18
GTIN	4045197739636
Artikelklasse	21S

Beschreibung

Ausführung:
Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
Bohrungstoleranz: –0,1 / +0,3 mm
Beschreibung:
Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.
Passend für:
Wendeplatten SOGX 060305.
Hinweis:
Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	1
Nutzlänge L_1	36 mm
Schaftlänge L_s	56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 060305
Schaft-⌀ D_s	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Serie	Power Drill
Nenn-⌀ D	18

Maximale Verstellgrenze V_{max}	0,25 mm
Auskraglänge L_A	53 mm
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6535
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6640
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB630
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide	HB6810
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis	2×D
Schaft	ISO 9766
Bohrverwendung	bedingt Zentrierbohren
Bohrverwendung	ballig bedingt
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt Paketbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP2	239700 6IP2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP