JEPSON POWER

HM-Kreissägeblatt Drytec® ∅ 320×25,4 mm, für dickwandiges Material, Anzahl Zähne: 84

Bestelldaten

Bestellnummer	078242 84
GTIN	4260052463253
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:
Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
- **Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.**
- **Sehr hohe Standzeiten.**
- **Hohe Schnittqualitäten.**
- **5× Nachschärfen möglich.**
- **Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).**

Hinweis:
Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Zähnezahl optimiert für	Bleche, Sandwichpaneele
Anzahl Zähne	84
Schnittbreite B	2,2 mm
passend für	078234 Gr. 8320

geeignet für Material	für dickwandiges Material
Produktart	Kreissägeblatt