Garant

Stufen-Stehleiter Aluminium, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 2×3 – 2×5, Stufenanzahl: 2X5

Bestelldaten

Bestellnummer	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Artikelklasse	91B

Beschreibung

Ausführung:
Stufen und Holme aus Aluminium, dauerhafte Stufen-Holmverbindung, 4-fach gebördelt. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
80 mm tiefe Stufen mit Antirutsch-Riffelung.
EasyHandle Haptoprene® Griff mit Klemmmechanismus, rutschsicherer BalanceBase Leiterschuh.
4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium. Mit 2 hochfesten Perlongurten zur Spreizsicherung. Mit SafeStep Markierung, kennzeichnet die höchste begehbare Stufe.
Ohne Ablageschale.
Norm:
Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Lackierung:
Holme anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Begehbarkeit	beidseitig

Arbeitshöhe ca.	2,75 m
Holmhöhe	73 mm
Leiterlänge	1,16 m
untere äußere Breite	0,49 m
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Tritt Ausführung	Stufe
Gewicht	8 kg
Länge L	1,16 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Produktart	Stehleiter