Garant

Nutenstechplatten-Satz, HB7010, Typ: 0,9-2,65

Bestelldaten

Bestellnummer	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Artikelklasse	21L

Beschreibung

Verwendung:
Mit Stechdrehhalter für Plattenbreite 3 mm.
Inhalt:
Je 2× Nr. 273665: Gr. 0,9; 1,15; 1,35
Je 1× Nr. 273665: Gr. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65
Hinweis:
Alle Träger müssen an die Stechbreite angepasst werden.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	0,9 - 2,65 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7010
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	K
Nuten nach Norm	DIN 471
Nuten nach Norm	DIN 472
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	bedingt geeignet	230 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	bedingt geeignet	190 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	bedingt geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	bedingt geeignet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	geeignet	70 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Nutenstechplatte Stechbreite w 2,65 mm	273665 2,65
Nutenstechplatte Stechbreite w 1,35 mm	273665 1,35
Nutenstechplatte Stechbreite w 1,65 mm	273665 1,65
Nutenstechplatte Stechbreite w 0,9 mm	273665 0,9
Nutenstechplatte Stechbreite w 2,15 mm	273665 2,15
Nutenstechplatte Stechbreite w 1,15 mm	273665 1,15
Nutenstechplatte Stechbreite w 1,90 mm	273665 1,90