Garant

Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060208 ER, für Softcut® Fräser, HB8630, Typ: INOX

Bestelldaten

Bestellnummer	215670 INOX
GTIN	4045197747563
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:
Einsatzrichtwerte für $a_e = 0{,}25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\,max} = 4$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	INOX
Vorschub f_z pro Zahn	0,08 mm
Eckenradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 060208 ER
Sorte	HB8630
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm²	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	130 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		