Garant

Kurzbohrfutter Form F, HSK-F 63, Spannbereich: 0,5-16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:
· **Für Rechts- und Linkslauf.**
· **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.
Lieferumfang:
Inklusive **Spannschlüssel** mit Quergriff.

Technische Beschreibung

Bauart	standard
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220	TX25
Auskraglänge A-Maß	102 mm
Außen-Ø D	57 mm
Aufnahme	HSK-F 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-7
Aufnahme-Norm	DIN 69893-1
Form	F
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}

Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

Schraubendreher für Torx®, kurz, mit Quergriff Torx®-Profil TX25	625221 TX25