PRYOR

Schlagzahlen-Satz, 10-teilig Normalschrift 0 – 9, Schrifthöhe: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	085405 8
GTIN	5022044004283
Artikelklasse	08W

Beschreibung

Ausführung:
Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.
Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.
Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.
Verwendung:
Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm^2.**
Ersatzteil:
Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.
Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.
Hinweis:
Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Technische Beschreibung

Schaftstärke	12,7

Tiefenbegrenzung	ja
ganze Länge	89 mm
Schrifthöhe	8 mm
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/2	085411 8/2
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/6	085411 8/6
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/4	085411 8/4
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/3	085411 8/3
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/7	085411 8/7
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/8	085411 8/8
Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/5	085411 8/5
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/1	085411 8/1
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/0	085411 8/0
Schlagzahl – einzelnNormalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 8/9	085411 8/9