Garant

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt, eingestelltes Drehmoment: 0,38N·m

Bestelldaten

Bestellnummer	211750 0,38
GTIN	4045197764256
Artikelklasse	21B

Beschreibung

Ausführung:
Drehmoment-Schraubendreher mit griffigem 2K-Quergriff. Das Drehmoment ist fest eingestellt. Aufnahme mit Dauermagneten.
Funktion:
Wird das Drehmoment erreicht, löst der Schraubendreher **hör- und fühlbar** aus. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde.
Verwendung:
In Verbindung mit **1/4 Zoll-Bits** mit **C 6,3-** oder **E 6,3-Schaft,** z.B. **Torx Plus®-Bit** Nr. **674252.**
Ideal zum exakten Befestigen von Wendeschneidplatten nach vorgegebenem Anzugsmoment.
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Hinweis:
Auslieferung erfolgt **ohne** Bit.
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Klingenlänge	50 mm
Messgenauigkeit Drehmoment	±15 %
eingestelltes Drehmoment	0,38 Nm
Bit-Aufnahme	D 6,3
Bit-Aufnahme	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstellbarkeit Auslösewert	nicht verstellbar
Gesamtlänge L	107 mm
Messverfahren	Drehmoment
Ablesung umschaltbar	Nm
Auslöseprinzip	mechanische Langwegauslösung
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Feedback	auslösend
Einstellung des Auslösewertes	voreingestellt
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

KalibrierungDrehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m	020200 0,04-20

Zubehör

„TQ-Station“ – Aufbewahrungsstation für Drehmoment-Schraubendreher	659964