ECO Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 20 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290040 20
GTIN	4030741290282
Artikelklasse	29I

Beschreibung

Ausführung:
Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
für Rändelprofil: RGE45° BL/BR45°
für Rändel-Ø d_1: 20 mm
für Rändelbreite b: 8 mm
für Rändelbohrungs-Ø d_2: 6 mm
Arbeitsbereich: 10 - 80 mm
Laufstift: 299911 3

Technische Beschreibung

Schaft Höhe	20 mm
Schaft Breite	20 mm
Laufstift	299911 3
für Rändel-Ø d_1	20 mm
für Rändelbreite b	8 mm
für Rändelbohrungs-Ø d_2	6 mm
Arbeitsbereich	10 - 80 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°

für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

HSS-Laufstift mit Planfläche	290305
HSS-Laufstift HSS Typ 3	299911 3
ECO Rändelformwerkzeug-Set Typ SET	290050 SET