Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 8×D, System / Schaft-Ø: DM/40

Bestelldaten

Bestellnummer	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:
Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.
Lieferumfang:
Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.
Hinweis:
Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!
D_{min} = 1/2 Schaft-Ø + H + Mittenversatz Schneidkopf
Innenkühlung: ja
System: DM
Gesamtlänge L_{ges}: 448 mm
nicht spannbarere Bereich S: 182,9 mm
empfohlene Spannlänge: 160 mm
Montageschraube: 269025 1

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	40 mm
System	DM
Gesamtlänge L_{ges}	448 mm
nicht spannbarere Bereich S	182,9 mm
empfohlene Spannlänge	160 mm
Montageschraube	269025 1
Innendrehtiefe bis	8×D
Schwingung	gedämpft

Innenkühlung	ja

Zubehör

Klinge für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500