Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	19 mm
Unterlegplatte	259031 36
ISO-Code Halter	DCLNR/L 3232P19
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Kopflänge L_1	40 mm
Schaftgröße	32 mm
Pratze, Schraube, Feder	259035 7
Gesamtlänge L	170 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 12
Funktionsbreite L_4	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte10-teilig Typ 2	259026 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500