Garant

Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	170 mm
Schaftgröße	32 mm
Kniehebelschraube	259018 13
Kniehebel	259015 13
Plattengröße	19 mm
Kopflänge L_1	35 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Unterlegplatte	259031 36
Federstift-Set	259047 5
Feder-Set	259044 7
ISO-Code Halter	PCBNR/L 3232P19
Funktionsbreite L_4	27 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 13	259015 13
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7