Datenblatt

Garant

# Klemmdrehhalter SCRCR 75°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 260004 16/12 |
| GTIN | 4045197772527 |
| Artikelklasse | 21T |

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Plattengröße | 12 mm |
| Schaftgröße | 16 mm |
| ISO-Code Halter | SCRCR/L 1616H12 |
| Schraube für Unterlegplatte | 269013 5 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 16 |
| Kopflänge $L_1$ | 20 mm |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. |
| Gesamtlänge L | 100 mm |
| Unterlegplatte | 269005 6 |
| Funktionsbreite $L_4$ | 17 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 75 Grad |
| Anwendung | Längsdrehen außen |

| | |
|---|---|
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 16 | 269028 16 |
| Unterlegplatte Typ 6 | 269005 6 |
| Schraube für Unterlegplatte Typ 5 | 269013 5 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP | 674252 20IP |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |