Datenblatt

Garant

# Klemmdrehhalter SCRCL 75°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Bestellnummer | 260005 16/09 |
| GTIN | 4045197772589 |
| Artikelklasse | 21T |

## Technische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Schraube für Unterlegplatte | 269013 2 |
| ISO-Code Halter | SCRCR/L 1616H09 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 |
| Funktionsbreite $L_4$ | 17 mm |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 09T3.. |
| Unterlegplatte | 269005 1 |
| Gesamtlänge L | 100 mm |
| Plattengröße | 9 mm |
| Schaftgröße | 16 mm |
| Kopflänge $L_1$ | 15 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 75 Grad |
| Anwendung | Längsdrehen außen |

| | |
|---|---|
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Unterlegplatte Typ 1 | 269005 1 |
| Schraube für Unterlegplatte Typ 2 | 269013 2 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 22 | 269028 22 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |