Garant

eco-Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900-319886 möglich.
Innenkühlung: ja
ISO-Code Halter: SVJBR/L 1616X11
passende Wendeschneidplatte: VB.. 1103..
Funktionsbreite L_4: 20 mm
Kopflänge L_1: 34 mm
Gesamtlänge L: 81 mm
Wendeplattenschrauben-Set: 269023 1

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	81 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 1
Kopflänge L_1	34 mm

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L_4	20 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVJBR/L 1616X11
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8