LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Rohrbürste Messingdraht 0,15 mm, Bürsten-Ø D1: 13mm

Bestelldaten

Bestellnummer	574498 13
GTIN	4017359459386
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:
Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Feine Drahtqualität, Gesamtlänge 90 mm, Besatzlänge 25 mm.
Verwendung:
Voller Besatz bis Drahtende, **ideal für Grundlochbohrungen.**

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D_1	13 mm
Arbeitslänge L_3	25 mm
Schaft-Ø D_s	3,8 mm
Borstenstärke	0,15 mm
Produktart	Rohrbürste