3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Typ C ∅ 50 mm Schaft-∅ 6 mm, BB-ZS, Körnung: 220

Bestelldaten

Bestellnummer	573547 220
GTIN	54046719316347
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:
Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit.**
Extrem flexibel und anpassungsfähig.
Die **radiale** Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).
Spanndorn **(Schaft-∅ 6 mm)** mit Segmenten vergossen.
Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur **Bearbeitung profilierter Oberflächen.**
Verwendung:
Drehrichtung beachten.
Einsatz auf Geradschleifern oder flexiblen Wellen ohne weiteres Zubehör.
Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	15000 min^{-1}
Körnung	220

Bürstenbreite	10 mm
Bürsten-Ø D_1	50 mm
Farbe	rot
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	BB-ZS
Herstellerbezeichnung	BB-ZS
Produktart	Rundbürste