Garant

Mini-Bügelsäge Ergonomiegriff

Bestelldaten

Bestellnummer	581195
GTIN	4045197786203
Artikelklasse	58Z

Beschreibung

Ausführung:
Kompakte Bügelsäge mit **ergonomischem Griff** für **ermüdungsfreies Arbeiten** an schwer zugänglichen Stellen. Die dynamische Form gewährleistet einen **idealen Kraftfluss** und sorgt für mehr Kontrolle am Sägeblätt. Stufenlose Blattspannung über Rändelmutter.
Blattlänge 150 mm.
Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.
Lieferumfang:
Inklusive **Universal Sägeblatt** für Metall, Alu, Holz und Kunststoff.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	260 mm
Blattlänge	150 mm
Griffposition verstellbar	nein
montiertes Sägeblatt	Universal Sägeblatt
Sägeblatt-Werkstoffeignung	Metall

Sägeblatt-Werkstoffeignung	Aluminium
Sägeblatt-Werkstoffeignung	Holz
Sägeblatt-Werkstoffeignung	Kunststoff
Produktart	Bogensäge

Zubehör

Sägeblätter-Set 12-teilig „PUK“ Holz (313)14 Zähne/Zoll	581260
Sägeblätter-Set 12-teilig „PUK“ Universal (310)25 Zähne/Zoll	581270
Sägeblätter-Set 12-teilig für „PUK“-Säge Metall (312)32 Zähne/Zoll	581250