STAHLWILLE

Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease, 1/4 Zoll-Vierkant 22-teilig

Bestelldaten

Bestellnummer	630291
GTIN	4018754261550
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
QuickRelease – Knarre, Verlängerung, Kardangelenk und Steckschlüsseleinsatz bilden eine **durchgängig fest verbundene Einheit.** Per Knopfdruck lässt sich der sichere Verbund schnell und einfach wieder lösen.
Verwendung:
Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 – M8. und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8.
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr. 631000 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5; 6
Quergriff QR: 1 St. Nr. 633050 Gr. 116
Steckgriff QR: 1 St. Nr. 632950 Gr. 150
Verlängerung QR: 1 St. Nr. 632545 Gr. 150
Kardangelenk QR: 1 St. Nr. 633550 Gr. 1/4
Knarre QR: 1 St. Nr. 632355 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	22
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	3,5-13 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Länge	227 mm
Breite	131 mm
Höhe	57 mm
mit QuickRelease	ja
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631000 5,5
Quergriff, 1/4 ZollQuickRelease ganze Länge 116 mm	633050 116
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631000 11
Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit AuswerferQuickRelease Typ 1/4	632355 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631000 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631000 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 4 mm	631700 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631000 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631000 9
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 3 mm	631700 3
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 6 mm	631700 6

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631000 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 3,5 mm	631000 3,5
Verlängerung, 1/4 ZollQuickRelease ganze Länge 150 mm	632545 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631000 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631000 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zolllang Sechskant 5 mm	631700 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631000 8
Kardangelenk 1/4 ZollQuickRelease Typ 1/4	633550 1/4
Steckgriff, 1/4 ZollQuickRelease ganze Länge 150 mm	632950 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631000 4,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631000 7