STAHLWILLE

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 30-teilig, Typ:

Bestelldaten

Bestellnummer	630366
GTIN	4018754260614
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Verwendung:
Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M2–M8
und für Innen-Sechskantschrauben gs_profil_6kant M4–M8.
Für Kreuzschlitzschrauben gs_profil_phillips M2–M6 und für Schlitzschrauben gs_profil_schlitz M2,5–M5.
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631000 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5; 6
BITS-Schraubendreherklingen für Phillips: 3 St. Nr. 675310 Gr. 1; 2; 3
BITS-Schraubendreherklingen Schlitz: 4 St. Nr. 675250 Gr. 3,5; 4; 5,5; 8
BITS-Klingenhalter: 1 St. ähnlich Nr. 676800 Gr. 4/4
Quergriff: 1 St. Nr. 633000
Steckgriff: 1 St. Nr. 632800
Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500
Knarre: 1 St. Nr. 632000
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox
Länge: 322 mm
Breite: 134 mm
Höhe: 57 mm

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Anzahl Teile	30
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Länge	322 mm
Breite	134 mm
Höhe	57 mm