STAHLWILLE

Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig

Bestelldaten

Bestellnummer	633991
GTIN	4018754260683
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
QuickRelease Garnitur in bruchsicherer ABS-Kunststoffbox mit Schaumeinlage. Knarre, Verlängerung, Kardangelenk und Steckschlüsseleinsatz bilden **eine durchgängig fest verbundene Einheit.** Per Knopfdruck lässt sich der sichere Verbund schnell und einfach wieder lösen.
Verwendung:
Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M14.
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 14 St. Nr. 637000
Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Quergriff QR: 1 St. Nr. 635750
Verlängerungen QR: 2 St. Nr. 635645 Gr. 75; 240
Kardangelenk QR: 1 St. Nr. 636250
Knarre QR: 1 St. Nr. 635155
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-22 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Anzahl Teile	19
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Länge	322 mm
Breite	134 mm
Höhe	57 mm
mit QuickRelease	ja
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 19 mm	637000 19
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 22 mm	637000 22
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 13 mm	637000 13
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 16 mm	637000 16
Kardangelenk, 3/8 ZollQuickRelease Typ 3/8	636250 3/8
Verlängerung, 3/8 ZollQuickRelease ganze Länge 240 mm	635645 240
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 15 mm	637000 15
Quergriff, 3/8 ZollQuickRelease ganze Länge 165 mm	635750 165
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 11 mm	637000 11
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 21 mm	637000 21
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 9 mm	637000 9
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 17 mm	637000 17
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 10 mm	637000 10
Verlängerung, 3/8 ZollQuickRelease ganze Länge 75 mm	635645 75
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 12 mm	637000 12
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 14 mm	637000 14
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 18 mm	637000 18
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 8 mm	637000 8