STAHLWILLE

Steckschlüssel-Sortiment mit Maul- / Ringschlüssel, 1/2 Zoll-Vierkant 47-teilig

Bestelldaten

Bestellnummer	638561
GTIN	4018754261178
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Verwendung:
Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M22. Zündkerzen 16 und 20,8 mm.
Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 – M12.
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 19 St. Nr. 642200
Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. Nr. 642450
Gr. 16; 20,8
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 643200
Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000
Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Maul- / Ringschlüssel: 13 St. Nr. 613500
Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-12 mm
Anzahl Teile	47
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-34 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	481 mm
Breite	288 mm
Höhe	82 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

12-kant-Zündkerzen-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 20,8 mm	642450 20,8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613500 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 11 mm	613500 11
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 9 mm	642200 9
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613500 13
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642200 32
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613500 16

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 24 mm	613500 24
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642200 27
12-kant-Zündkerzen-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642450 16
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642200 30
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 34 mm	642200 34
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642200 12
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643200 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm	613500 22
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 15 mm	613500 15
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643200 5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 12 mm	613500 12
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643200 8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613500 19
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 300 mm	641300 300
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642200 21
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642200 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 14 mm	613500 14
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642200 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642200 11
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613500 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642200 15
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643200 6
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642200 16
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643200 4
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642200 18
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643200 7
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642200 8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm	613500 21

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643200 12
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642200 14
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642200 13
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642200 24
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613500 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642200 17
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641000 75
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642200 10
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641600 1/2