STAHLWILLE

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	637916 6
GTIN	4018754260850
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.** Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642200.
Verwendung:
Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze: 22 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Anzahl Teile	28
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-32 mm

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Länge	454 mm
Breite	253 mm
Höhe	64 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641000 75
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 300 mm	641300 300
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641600 1/2