SCANGRIP

LED Akku-Flächenleuchte, Leistungsaufnahme: 18W

Bestelldaten

Bestellnummer	081266 18
GTIN	5708997354513
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:
Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung.
Mit 2 Leuchtstufen und einer Leuchtdauer bis zu 3 Stunden. Stellfuß aus Stahl, pulverbeschichtet.
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
Passend für:
Dreifuss-Stativ Nr. 081252 Gr. 1,35-3.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	1
Energieversorgung	Akkubetrieben
Lichtstrom	2500 lm
IP-Schutzart	IP 54
Farbtemperatur	6500 K
ATEX-Zone	keine

Akkuspannung	11,1 V
Leuchtdauer	3 h
Akkukapazität	2,6 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Gesamthöhe	280 mm
Gesamtbreite	103 mm
Gesamtlänge	288 mm
Lichtstrom Stufe 2	750 lm
CRI Wert	80
Gewicht	1600 g
Herstellerbezeichnung	VEGA 1500 C+R
Produktart	Flächenleuchte