Arbeitsbühne für Stapler, Typ: 1040X835

Bestelldaten

Bestellnummer	919981 1040X835
GTIN	4052462053540
Artikelklasse	94B

Beschreibung

Ausführung:
Stabile Stahlrohrkonstruktion aus Rundrohr mit Rundum-Absturzsicherung, inklusive 2 PSA-Anschlagvorrichtungen. Rückwand aus Drahtgitter, rutschsichere Arbeitsplattform. Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite. Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken. Mit verzinkter Werkzeugablage. Brüstungshöhe 1,10 m.
Standfläche 740×740 mm.
Verwendung:
Für sicheres Arbeiten bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gelegenen Gebäudeteilen, Deckenbeleuchtungen etc.
Norm:
TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.
Lackierung:
Gelborange RAL 2000 **lackiert.**
Hinweis:
Bitte beachten Sie die landesspezifischen Vorgaben beim Einsatz von Arbeitsbühnen mit dem Gabelstapler. Passende Arbeitsbühnen für die Länder Österreich (TÜV Austria geprüft) und Belgien auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gewicht	61 kg
Breite	835 mm
Einfahrtaschen Maß D	80 mm
Einfahrtaschen Maß A	200 mm
Traglast	240 kg
Tiefe	1040 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	280 mm
Höhe	2000 mm
Standfläche Breite	740 mm
Standfläche Tiefe	740 mm
Produktart	Arbeitsbühne