Datenblatt

Garant

Klemmdrehhalter SDACR 90°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 10/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260298 10/07
GTIN	4045197797858
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	10 mm
Plattengröße	7 mm
Kopflänge L_1	15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269021 1
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L_4	10 mm
ISO-Code Halter	SDACR/L 1010M07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Typ 1	269021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7	674248 TX7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500