Chicago Pneumatic

Druckluft-Winkelschlagschrauber kompakt, Typ: 7737

Bestelldaten

Bestellnummer	079200 7737
GTIN	015451761158
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:
Kompakter, kraftvoller Winkel-Schlagschrauber mit Aluminiumgehäuse. Sehr flache Bauweise. Ein-Hand-Umsteuerung und ein **langlebiges Einhammer-Schlagwerk.**

Technische Beschreibung

Gewicht	1,12 kg
maximale Drehzahl	9000 min^{-1}
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M20
Drehmomentbereich	34 - 224 Nm
maximaler Luftbedarf	703,8 l/min
Arbeitsgeräusch	93 dB(A)
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
maximale Vibration nach EN	10,3 m/s^2
Länge	240 mm
Herstellerbezeichnung	7737

Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Schrauber