Spannhaken mit Bund M8, Typ: 5

Bestelldaten

Bestellnummer	370070 5
GTIN	2050001874979
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:
Mit versenkter Schraube.
Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.
Verwendung:
Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Passend für:
Höhenelement Nr. 370077.

Technische Beschreibung

Länge 1	25 mm
$F_{max.}$	7,3 kN
maximales Drehmoment	20 Nm
Typ	5

Gewinde M	M8
Höhe H_2	14 mm
H_1	45 - 55 mm
Produktart	Spannhaken