Garant

Schrumpfgerät, Typ: SU1

Bestelldaten

Bestellnummer	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Artikelklasse	31E

Beschreibung

Ausführung:
Schrumpfgerät mit integrierter Luftkühlung auf Schrumpfposition.
Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
Ablage für Wechselscheiben.
Schrumpfgerät GARANT SU1.
Verwendung:
- **Für konturabhängige Luftkühlung.**
- **Zum Ein- / Ausschrumpfen für Schäfte aus HM und HSS.**
- **Schrumpfbereich ∅ 3 – 32 mm.**

Lieferumfang:
- **4 Wechselscheiben ∅ 3 – 32 mm Nr. 354240.**
- **Klemmring.**
- **1 Paar Hitzehandschuh.**

Sonderzubehör:
- **Passender Unterbau Nr. 354291.**
- **Ersatz-Wechselscheiben Nr. 354240.**
- **Werkzeuggrundaufnahmen Nr. 354225 – 354227.**
- **Kühladapter für Luftkühlung Nr. 354235 – 354236.**
- **Kühleinheit Nr. 354215 CU1.**

Technische Beschreibung

Breite	700 mm
Anschluss	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Leistung	11 kW
Höhe	986 mm
Gewicht	45 kg
Tiefe	533 mm
Serie	SU1
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Schrumpfgerät

Zubehör

Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Hitzeschutzhandschuh-PaarTempDex 710 Handschuhgröße 9	094630 9
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 30	354225 30
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 50	354225 50
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Kühleinsatz4,5° für Spann-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Kühleinsatz4,5° für Spann-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Kühleinsatz4,5° für Spann-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Kühleinsatz3° für Spann-Ø D1 4 mm	354268 4

Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kühleinsatz4,5° für Spann-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kühleinsatz4,5° für Spann-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Kühleinsatz4,5° für Spann-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Hitzeschutzhandschuh-PaarTempDex 710 Handschuhgröße 11	094630 11
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Kühleinsatz3° für Spann-Ø D1 12 mm	354268 12
Hitzeschutzhandschuh-Paar Handschuhgröße 8	094645 8
Unterbauschrank für Schrumpfgerät Breite 1500 mm	354291 1500
Kühleinsatz Rohling	354279
Kühleinsatz4,5° für Spann-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Kühleinsatz4,5° für Spann-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kühleinsatz3° für Spann-Ø D1 8 mm	354268 8
Kühleinsatz3° für Spann-Ø D1 10 mm	354268 10
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kühleinsatz3° für Spann-Ø D1 5 mm	354268 5
Hitzeschutzhandschuh-PaarActivArmr® 42-474 Handschuhgröße 10	094620 10
Kühleinsatz3° für Spann-Ø D1 6 mm	354268 6
Kühleinsatz3° für Spann-Ø D1 3 mm	354268 3
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16

Kühleinsatz4,5° für Spann-∅ D1 6-8 mm	354265 6-8