SICOMET
omniFIT

Flächendichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: FD1042

Bestelldaten

Bestellnummer	083337 FD1042
GTIN	4058093009208
Artikelklasse	08G

Beschreibung

Ausführung:
Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit.** Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.
Das flüssige Dichtungsmaterial füllt alle Zwischenräume aus und stellt einen 100%igen Kontakt der Oberflächen her. Die Verbindung dichtet dauerhaft ab. Mit PTFE (Teflon)
Verwendung:
Niedrigfeste, langsam aushärtende Flächendichtung für steife Metallflansche.
Hinweis:
Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05 ätzend
Funktionsfestigkeit nach: 6 h

Technische Beschreibung

Funktionsfestigkeit nach	6 h
Herstellerbezeichnung	FD1042
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05 ätzend
Form	flüssig
Füllmenge	50 ml
Chemische Basis	Dimethacrylate
Dynamische Viskosität	30000 - 40000 mPas
Haltbarkeit ab Herstelldatum	24 Monat
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
geeignet für Material	Metall
Temperatur Einsatzbereich	-60 - 150 °C
Lagertemperatur	8 - 28 °C
minimales Losbrechmoment	8 Nm
Flammpunkt	100 °C
Handfestigkeit nach	6 min
Farbe	weiß
maximales Spaltmaß	0,2 - 5 mm
Festigkeitsklasse	mittelfest
Demontage	mit normalem Werkzeug
Dichte	1,05 g/cm^3
Produktnamensattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel