bilz

Schrumpfgerät ISG-1000

Bestelldaten

Bestellnummer	354400
GTIN	2050001790606
Artikelklasse	35B

Beschreibung

Ausführung:
Einfaches Handling. Kleines, leichtes Schrumpfgerät, standortunabhängig einsetzbar. Maximale schrumpfbare Werkzeuglänge 290 mm. Schrumpfbereich ∅ 3 – 16 mm.
Lieferumfang:
1 Wechselscheibe 6 – 16 mm und 1 Paar Schutzhandschuhe.
Sonderzubehör:
Wechselscheiben Nr. 354440, Werkzeuggrundaufnahmen Nr. 354225 – 354227.

Technische Beschreibung

Tiefe	390 mm
Breite	310 mm
Leistung	6,5 kW
Anschluss	3×400V / 16A
Höhe	640 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben

Produktart	Schrumpfgerät

Zubehör

Werkzeuggrundaufnahmefür HSK für HSK-Kegelschaft 50	354226 50
Werkzeuggrundaufnahmefür PSC für PSC-Kegelschaft 40	354227 40
Hitzeschutzhandschuh-PaarTempDex 710 Handschuhgröße 11	094630 11
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 50	354225 50
Werkzeuggrundaufnahmefür HSK für HSK-Kegelschaft 40	354226 40
Werkzeuggrundaufnahmefür PSC für PSC-Kegelschaft 30	354227 30
Werkzeuggrundaufnahmefür HSK für HSK-Kegelschaft 32	354226 32
Wechselscheibe für ISG-1000 für Spann-Ø 3-6 mm	354440 3-6
Werkzeuggrundaufnahmefür PSC für PSC-Kegelschaft 50	354227 50
Hitzeschutzhandschuh-PaarTempDex 710 Handschuhgröße 9	094630 9
Wechselscheibe für ISG-1000 für Spann-Ø 6-16 mm	354440 6-16
Werkzeuggrundaufnahmefür HSK für HSK-Kegelschaft 63	354226 63
Werkzeuggrundaufnahmefür PSC für PSC-Kegelschaft 63	354227 63
Werkzeuggrundaufnahmefür HSK für HSK-Kegelschaft 80	354226 80
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 30	354225 30
Werkzeuggrundaufnahmefür HSK für HSK-Kegelschaft 100	354226 100
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40