Garant

Kleinfrässtift Z9 – sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: C0313

Bestelldaten

Bestellnummer	546908 C0313
GTIN	4045197804976
Artikelklasse	51D

Beschreibung

Ausführung:
GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm.
Verwendung:
Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Form	C0313
Gesamtlänge	40 mm
Formbeschreibung	Walzenrund
Schaft-Ø	3 mm

Zahnungsfeinheitsgrad	sehr grob (NE / Alu)
Zahnung Kurzzeichen	Z9
Kopf-∅	3 mm
Kopflänge	13 mm
Serie	Zahnung Z9
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		