Garant

Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 124/180mm

Bestelldaten

Bestellnummer	274030 124/180
GTIN	4062406204365
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048. D_2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.
Verwendung:
In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.
Achtung:
Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.
Hinweis:
D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D_2	180 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D_1	124 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	28 mm
Einsatzart	rechts
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	3 mm

Produktart	Schneidenträger