SSI SCHÄFER

Fachboden-Anbauregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 1910/1000mm

Bestelldaten

Bestellnummer	990465 1910/1000
GTIN	4052941784873
Artikelklasse	95S

Beschreibung

Ausführung:
Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.
Feldlast: 1900 kg je Feld.
Beschreibung:
Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge 1000 mm + 56 mm
Anbauregal: Nennlänge 1000 mm + 25 mm
Hinweis:
- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.**
- **Lieferung ohne Montage.**
- **Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.**

Material: verzinkt
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100 kg
Höhe: 1910 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite: 1025 mm

Fachboden Breite lichtes Maß: 994 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden: 100 kg

Technische Beschreibung

Kundenmontage	ja
Fachboden Breite lichtes Maß	994 mm
Regal-Aufbau	Anbauregal
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1025 mm
Höhe	1910 mm
Steckmontage	ja
Tragfähigkeit je Einlegeboden	100 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Fachbodenregal