Garant

Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 10X13mm

Bestelldaten

Bestellnummer	610600 10X13
GTIN	4062406220211
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:
Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.
Norm:
DIN 3110 / ISO 3318
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	170 mm
maximale Maulhöhe h	6 mm
Schlüsselweite $_2$	13 mm
Schlüsselweite $_1$	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Maulbreite b2	31 mm
maximale Maulbreite b1	26 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Maulstellung 1	15 Grad

Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel