Elektro-Winkelschleifer AGV, FIXTEC, für 180 mm Scheiben ∅, mit Kickbackstop, mit Wiederanlaufsperre, mit Konstantelektronik, Typ: AGV17-180

Bestelldaten

Bestellnummer	077147 AGV17-180
GTIN	4002395244003
Artikelklasse	03M

Beschreibung

Ausführung:
Leistungsstarker 180 mm Winkelschleifer:

- **Staubgeschützter 1750 W ProTector-Motor mit Konstantelektronik, Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.**
- **Vibrationsgedämpfter AVS-Zusatzhandgriff, Anti-KickBack-Funktion und Wiederanlaufschutz für umfangreichen Anwenderschutz.**
- **Werkzeugloser Scheibenwechsel durch Spindelarretierung und FIXTEC-Spannmutter (inklusive).**

Lieferumfang:
Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, 4 m Netzkabel.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1750 W
Gewicht	3,1 kg
Sanftanlauf	ja
maximale Vibration nach EN	7,4 m/s^2
Wiederanlaufsperre	ja

Herstellerbezeichnung	AGV17-180XCProTector/ Totmannschalter
Kickbackstop	ja
maximale Trenntiefe	58 mm
Besonderheit	Konstantelektronik, FIXTEC
maximaler Scheiben-∅	180 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	7600 min^{-1}
Produktart	Winkelschleifer

Zubehör

Spannmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC
Spannmutter M14 Typ NUT	073930 NUT