BOSCH

Elektro-Winkelschleifer 2.400 W, mit Kickbackstop, für 180 mm Scheiben ∅, mit drehbarem Bügelhandgriff, mit Wiederanlaufsperre, Typ: 24-180LVI

Bestelldaten

Bestellnummer	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:
Kraftvoller 180 mm Winkelschleifer:

- **Leistungsstarker 2400 W Motor mit Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.**
- **Hoher Anwenderschutz durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff, KickBack Stop und Wiederanlaufschutz.**
- **Drehbarer Bügelhandgriff für optimales Schleifen und Trennen.**

Lieferumfang:
Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Technische Beschreibung

Wiederanlaufsperre	ja
maximaler Scheiben-∅	180 mm
maximale Vibration nach EN	5,5 m/s^2
Gewicht	5,4 kg
Herstellerbezeichnung	GWS 24-180 LVI
maximale Trenntiefe	54 mm
Kickbackstop	ja
Besonderheit	Drehbarer Bügelhandgriff

Leistungsaufnahme	2400 W
Sanftanlauf	ja
Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Drehzahl	8500 min^{-1}
Produktart	Winkelschleifer