Garant

Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln mit abnehmbarer Fahreinheit

Bestelldaten

Bestellnummer	692835
GTIN	4045197806239
Artikelklasse	61G

Beschreibung

Ausführung:
Die Kofferschalen aus Polycarbonat sind im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Vorteile von Polycarbonat liegen in hoher Schlagzähigkeit, Festigkeit, Steifigkeit und Härte in einem breiten Temperaturbereich. Aluminiumrahmen mit Kunststoff-Stoßecken, integriertes Zahlenschloss und Kofferdeckel-Arretierung.
Innenausstattung für Innenmaß Höhe 185 mm:
1 Bodenschale inklusive Abdeckplatte mit 12 Doppel-Elastiklaschen. 2 Querteiler, 6 Trennstege und 10 Einsatzboxen in der Bodenschale. 1 Werkzeugtafel mit 9 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter an Vorder- und Rückseite. 1 Werkzeugtafel mit 6 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter an Vorder- und Rückseite.
Mit **abnehmbarer Fahreinheit**, 4-fach-Teleskopauszug und kugelgelagerten Rädern. Fahreinheit aufklappbar mit 3 zusätzlichen Staufächern.

Technische Beschreibung

Gewicht	8,3 kg
Innenmaß Breite	275 mm

Innenmaß Höhe	185 mm
Innenmaß Länge	435 mm
Werkstoff	PC
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Art der Werkzeugaufbewahrung	Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit	35 kg
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

Einteilungs-Set für 1/2 Bodenschale (2 Querteiler, 6 Trennstege)	692850
Werkzeugtafel mit 6 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter	692847
Schutzmatte	692800
Koffergurt mit TSA-Zahlenschloss (140×5 cm)	692860
Werkzeugtafel mit 9 Textil-Einsteckfächern und Werkzeugklemmhalter	692845
Einsatzboxen-Set für 1/2 Bodenschale (10 Boxen in 4 Größen)	692855
Einteilungs-Set für komplette Bodenschale (3 Querteiler, 12 Trennstege)	692852