Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 12-teilig, Typ: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	637668 6
GTIN	4062406230791
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Verwendung:
Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M16.
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 642220 Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 Verlängerungen: je 1 St. Nr. 641020 Gr. 130; 255
1 Knarre: Nr. 640190
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-24 mm
Anzahl Teile	12

Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	407 mm
Breite	227 mm
Höhe	62 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642220 24
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642220 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642220 13
Hartschaumeinlage für Sortiment 637668	630324 637668
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642220 10
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641020 255
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640190 1/2
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642220 21
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642220 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642220 19
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642220 16
Systembox Typ 4	630323 4
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641020 130
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642220 17